丸山のスカイマスター



液体散布用マルチローター

MMC940AC





中山間防除の省力化を 実現する丸山のスカイマスター

無人へり防除と同様の少量散布が可能です。

軽量・コンパクトで安定飛行。

一回の飛行で5反歩の散布が可能です。

無人へり防除ができなかった場所でも使用できます。



MMC940AC









本付属で約40分の飛行が可能です。



農林水産航空協会より産業用マルチローター、 散布装置とも性能確認番号を交付されました。




操縦をサポートする 機能が満載!

高性能ジャイロで姿勢を制御し、各種センサーで位置や 高さを保持することができます。離陸・着陸から散布飛 行まで誰でも簡単に操作できます。

飛行範囲の制限

電源投入地点から半径 200m、高度 30m の空間で 飛行できます。200m を超えようとすると強制帰還 モードに入り、自動的に帰還し着陸します。



不慮の 事故防止

何らかの原因で送信機からの電波を 受信できなくなった場合、その場で 着陸すると同時にポンプも自動停止 します。また離れすぎて手元に戻す 自信がない場合は自動帰還モードに

10km/h 15km/h 20km/h

切り替えることで電源投入地点まで自動で帰還し、着陸します。



双方向通信で本機の 状態が手元でわかる!

リアルタイムで飛行速度を送信機に表示できます またバッテリ電圧が低下すると、送信機を振動させ てお知らせします。

安全で安心な 飛行速度が選択可能

上昇・下降の速度は安全に使用できる速度に設定されています。 前進・後進の飛行速度は 10km/h, 15km/h, 20km/h から選択で き、散布時は 15km/h または 20km/h が選択できます。

丸山の高圧 ピストンポンプ

無人へりでも実績のある国産の丸山オリジナル農業用薬剤散布 ポンプを採用しました。耐久力、メンテナンスのしやすさに定 評があります。

乳剤はもちろん、水和剤も使用できます。



脱着しやすい 薬剤タンク

薬剤タンクは5 L タンクを搭載。 工具無しで簡単に離脱着できます。



ポンプ吐出量の遠隔操作

ポンプの ON-OFF の他、吐出量の調整は送信機の ボリュームスイッチで操作ができます。 散布時の圧力は2段階で調整ができます。




配管類からノズルまで、防除機のトップメー カーである丸山ならではの技術が各所に活 かされています。

ノズル目詰まりを防止する ストレーナーを装備しました。 内部のゴミはキャップを 外すだけで簡単に排出できます。



液垂防止のチャッキ弁付国産 ノズルを採用しました。 フラットパターンのノズルは 噴霧角度が広く農薬のドリフ トも抑制します。





軽量コンパクトボディー

本体は重さが 6.5kg と軽量でコンパクト。自家用車にも入 る大きさで移動もラクラク。

※写真は車両搭載イメージです。 運搬時はプロペラを外してく ださい。



粒剤散布装置 (オプション) 1kg粒剤使用時、50aを約5~6分で 散布します。 ■粒剤散布装置ZIN700P タンク容量:7L 最大積載重量:5kg 最大吐出量:1kg/分(参考值) インペラ径: 106mm 散布幅:約4~6m コードNo.720717 ¥194,400(稅込)

マルチローター型式	MMC940AC
産業用マルチローター性能確認番号	第 MR-02号
□-FNO.	390800
寸法(全長×全幅×全高) mm	880×1,010×450
モーター対角軸間距離 mm	940
プロペラ径 inch	18
機体質量 kg	6.5 (液剤散布装置含む)
液剤散布装置型式	S-1510MC
液剤散布装置性能確認番号	第 MRK-03号
薬剤タンク容量 L	5(散布作業は4Lを推奨します)
吸水量 L/min	0.8 ~ 1.0
最大圧力 MPa	0.8
散布速度 km/h	15/20 切替
散布飛行時間	約10分*1
ノズル	ヤマホ製オリジナル×2
充電時間	40~60分(2本同時可)
バッテリ	リチウムポリマー (138Wh)×2本使用
メーカ希望小売価格 (税別)	¥2,200,000
(税込8%)	¥2,376,000
·	·


※教習費、機体登録費等の付帯費用は別途必要になります。

※1 気温、飛行条件等により変動があります。

▲注意
●取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。
●仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

- ●メーカー希望小売価格(税込:税率 8%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。
- ●当製品は農作業用です。農園地以外での使用、飛行はできません。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉 特約店





本社 東京都千代田区(沖附田3-4-15 〒101-0-047 TEL.(03) 2252-2281(営・代表)
http://www.maruyama.co.jp
北海道(営)☆(011)892-5251
帯 広(事)☆(0155)66-9806
参東北支店
秋 田(営)☆(018)823-2201
北東北(営)☆(019)638-6011
東東北(営)☆(019)638-6611
東東北(営)☆(023)655-6631
福島(営)☆(023)655-6631
福島(営)☆(024)83-2241
参阅事事(682-5831
福島(営)☆(024)83-2241
参阅事事(682-5831
福島(営)☆(024)83-2241
参阅事事(682-5831
福島(営)☆(024)83-2241
参阅事事(682-5831
福島(営)☆(025)8-231
福島(営)☆(025)8-231
福島(営)☆(0475)52-371
南東北(営)☆(0475)52-371
南東北(営)☆(0475)52-371
南東北(営)☆(0475)52-371
南東北(営)☆(0475)52-371
南東北(営)☆(0475)52-371
南東北(営)☆(0475)52-371
南東北(営)☆(0475)55-342
山梨(田)☆(045)28-4129
南田東田(1475)28-4129
南田(東京)☆(0475)55-3428
山梨(田)☆(045)28-4129
南田(東京)☆(0475)55-3428
山梨(田)☆(045)28-84129
南田(東京)☆(0475)55-3428
本文を採和新文の「プカル」十ポート



マルヤマエクセル株式会社

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114