



取扱説明書 UWN-140 シャワーノズル MUFB 生成ユニット

ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

本製品は、動噴・水道蛇口に取付け使用することで、MUFB(丸山ウルトラファインバブル)を生成しながら、柔らかなシャワーでの散水が可能です。MUFBは1 μ m(0.001mm)未満の気泡です。

梱包内容



ホースバンド / 1 個

取付け・使用方法


○動噴用ホースまたは、水道用ホースに本製品を接続する場合は、下図のように接続してください。

・水道用ホースを使用する場合


水道用ホース(内径 15mm)をホースバンドに通し、ホースを本体の給水口に差込み
ホースバンドでホースを固定します。

・動噴用ホースを使用する場合

動噴用ホース(接続口 G1/4)を接続してください。



分解・清掃



○シャワーの吐出が悪くなったと感じた時は、左図を参考に、
ストレーナマトメまたは、メッシュの詰まりを取り除いてください。
○組立ては、接続部から水漏れが無いように、しっかりと締付けてください。

⚠ 注意

- 本製品は、育苗や園芸など植物への散水、および MUFB(丸山ウルトラファインバブル)を生成するためのシャワーノズルです。それ以外の目的には、使用しないでください。
- 本製品の改造、メンテナンス以外の分解は、行わないでください。
- 規定範囲の水圧以下では、MUFB が発生しません。
- 水圧により、吐出量が異なります。
- 水中に溶存している気体の濃度が低い条件では、MUFB が発生しないおそれがあります。
- 使用する水の中に異物やゴミが混入していると目詰まりし、破損するおそれがあります。
- 腐食性のある気体・液体を含む水を使用すると、サビの原因となります。
- 清水以外の液体(オイルや粘性のある液体など)を使用しないでください。
- 使用は、常温(40℃以下)の清水を使用してください。
- 本製品を炎天下で放置すると、本体が熱くなります。その場合は、水を通水させてからご使用ください。
- 本製品の使用後は、ホースから外し、水抜きを行ってください。
- 凍結するおそれがある環境では、使用しないでください。

〈主要諸元〉

- MUFB 発生条件
水圧 0.1MPa 以上
水中に酸素や二酸化炭素などの気体が溶存していること
- 製品の使用限界
水圧 0.5MPa 以下
使用可能温度：40℃以下(常温)
使用環境温度：0℃~40℃ ※内部の水を凍結させないこと
- 製品スペック
全 長：525mm
重 量：250g
流 量：0.3MPa 時 14.0L/分
接続口径：G1/4(入水側メネジ)

○ 保証期間

本製品の保証は、お買い上げから1年間です。保証期間起算のため、購入時のレシートまたは納品書を大切に保管してください。用途以外の使用、改造など当社の責以外による故障については保証対象外となります。

本製品に関するお問い合わせなどは、ご購入の販売店にご相談ください。または、下記の全国共通の無料通話あるいは丸山製作所ホームページでもお受けいたします。

丸山サポートセンター

無料通話 0120 - 898 - 114

丸山サポートセンターホームページ

<http://www.maruyama.co.jp/support/>



受付時間 9:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く)



株式会社丸山製作所

本社 / 東京都千代田区内神田 3-4-15 〒101-0047

P/N665924-00 24.04