





土壌消毒機

病原菌、線虫類による連作障害をシャットアウト！ 連作畑をリフレッシュ!!


MI-208 (ティラー用)
1条間欠注入式



MI-408 (ティラー用)
2条ちどり(間欠)注入式



MI-808 (トラクタ用)
4条ちどり(間欠)注入式



- ステンレス製ポンプボディの採用により、ポンプの耐久力が向上しました。
- チャッキ弁機能を持った吐出ノズルの採用で薬液漏れをシャットアウト！薬剤の漏れを抑える機能と合わせ、一層の安全性向上を図りました。
- 薬剤缶と洗浄タンクが同時装着可能です。
- ポンプは鎮圧ローラーの回転で駆動します。
- 薬剤の流れが見える注入確認計、ポンプ洗浄用タンク、密閉式薬剤缶キャップバネなど各種装備も魅力です。

名称		MI-208*	MI-408*	MI-808*
寸法(長×幅×高)	mm	675×420×540	860×440×540	850×1270×805
質量	kg	16.5	28.0	75.0
注入ポンプ(ダイヤフラム式)	個	1	2	4
ノズル数	条	1(間欠注入)	2(ちどり間欠注入)	4(ちどり間欠注入)
注入量(無段階調節)	L/10a	20～60	20～70	20～70
注入間隔	mm	ピッチ 300		ピッチ 300 条間 300
注入深さ	mm	100～200		100～250
作業能率	分/10a	70～90	40～50	25～35
適応ティラー	kW(PS)	3.7{5} 以上		14.7{20} 以上
メーカー希望小売価格	税込10% 税別	¥97,900	¥163,900	¥387,200
		¥89,000	¥149,000	¥352,000
メーカーコードNo.		389858	389859	389860

- 薬剤は、市販の丸缶/角缶(20L、10L)2個をそのまま搭載します。
 - 作業能率は、走行速度約0.7m/秒のときの計算値です。
 - チャンネルヒッチ、調節ヒッチいずれの形式のロータリーにもセットできます。(MI-808のみ)
- 作業前に、使用する薬剤の取扱いを熟知し、安全な作業を行ってください。**

- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込:税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。



★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)



MARUYAMA

株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <https://www.maruyama.co.jp>

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

2025年6月作成
530050