



浴び心地と洗いあがりを極めた

habiller アビリア

Premium Bubble Shower

habiller はフランス語 で「ドレス」を意味する言葉。

まるでドレスをまとったような柔らかで

なめらかな肌当たりの水流で、

心と身体を満たす究極の浴び心地を実現しました。

12 8 年間水流を極め研究し続けてきた

MARUYAMA がたどりついたのが

ウルトラファインバブル。

1 μ m 以下の極微細な泡があなたの美しさを磨き、

心地よい肌感覚を与えます。

毎日浴びるものだからこそ、最上級のこだわりを。

habille r は忙しい日々の中にあたたかな潤いを与え、

心と身体に豊かさをもたらす、

かつてないバブルシャワーです。




アビリア
habiller

Premium Bubble Shower

目に見えない超微細な泡が あなたの美しさを磨きます

habille rが生成するウルトラファインバブルは $0.1\mu\text{m}$ 前後の気泡サイズ。
毛穴の奥にも入り込み、汚れをキレイに洗い流します。



水中のウルトラファインバブルは目視できませんが、
レーザーの光を当てると光が乱反射するため
その軌跡を確認することができます。



水流のプロが開発した、 気泡テクノロジー


MARUYAMA の MUFB テクノロジー（ウルトラファインバブル生成技術）は、
インフラ施設や食品工場、農業・養殖業など、幅広い分野で採用されています。
プロに選ばれてきた生成技術をご家庭でも存分にお楽しみください。

habiller (アビリア)のうれしい効果

保湿力 | ウルトラファインバブルの浸透力で、肌の潤いを保ちます。
しっかりとした浴び心地で、身体全体がポカポカと温まります。

◆シャワー前後の肌水分量比較


40℃のお湯で吐出面から約 30cm 離れたところから
1分間当てた後、肌の水分量を測定。



※第三者機関で測定

◆シャワー後の肌表面温度比較


40℃のお湯で吐出面から 約 30cm 離れたところから1分間当てた後、
肌の表面温度を測定。



※第三者機関で測定

洗浄力 | 肌や頭皮の汚れに泡が吸着し、細かい汚れもすっきり落とします。


◆お湯をかけ流しながら 30秒間こすり洗いを実施



※第三者機関で測定

◆ファンデーション*を塗り お湯のみで洗浄

*クレンジング不要なファンデーション



habiller

ファンデーションが
きれいに洗い流されており、
お肌のキメが
はっきりと見える！

一般的な
シャワーヘッド

キメの間に
ファンデーションが
残ってしまっている...

※第三者機関で測定

浴槽にも効果

排水溝のヌメリ（繁殖した菌）がつきにくくなり、
お掃除も楽に。あなたと
一緒に、バスルームにも
キレイを届けます。



シャワーの本質を追求

「寒い」「弱い」「物足りない」を解消したシャワーヘッド

従来型のミスト水流でウルトラファインバブルを得る方法は、水温が寒く、水量が少ないのが課題でした。

habiller は、豊かな水流で、究極の浴び心地を生み出します。

大きくて丸い形の

シンプルデザイン

habiller のヘッド直径は約 12cm。

まるでホテルのシャワーのような浴び心地を追求しました。

肌や髪への優しさを追求した結果たどり着いた

至高の泡

バブルの効果で肌や髪にうるおいを与えながら、
しっかりと汚れを洗い流してくれる適度な洗浄力を実現しました。

手軽で簡単な取付

国内で流通しているほとんどのシャワーに対応可能。


既設のシャワーヘッドを回して外して付け替えるだけで、取付完了です。

*商品には取付用のアダプター（3種）が付属しています。

*外国製の水栓など、取付できない場合があります。

ウルトラファインバブルの発生原理

特許技術の MUFB 発生機構内で水が秒速 120m のスピードまで急速に加速。水中の一部が瞬時に気化し、細かな気泡=ウルトラファインバブルが発生します。ご家庭の水が、白湯や激流で揉まれた水と同じような柔らかさのある水に変化します。



用途で選べる 3 つの水流と泡数

どのモードでも、ウルトラファインバブルを生成。
確かな浴び心地を体感ください。




レイニーストリーム

最も水量が多く柔らかな肌当たりが特徴。
全身を優しく包み込みます。
約 6,500 万 個/mL



シルキーストリーム

細く勢いのある水流が特徴で、
肌に近づけて当てることで
マッサージ効果が期待できます。
約 3,200 万 個/mL



ラインストリーム

程よい水圧でまっすぐと出てくる水流。
しっかりとした浴び心地が得られるため、
背中などの広い範囲を温めるのに最適です。
約 6,400 万個 /mL



ウルトラファインバブルの量の計測方法・条件

<生成条件>キャビテーション方式

<計測器>SALD-7500nano

<計測日>2022年12月17日/20日/21日/24日

※純水にて計測



商品名	habiller (アピリア)
型式	US120
価格	46,200 円 (税込 10%)
材質	本体：ABS 樹脂・ポリアセタール・SUS304 ゴムパッキン：エチレンプロピレンゴム シャワー板：SUS304・シリコンゴム
使用環境温度	1~40℃
給水・給湯仕様圧力	0.05 ～ 0.4MPa (静水圧)

ウルトラファインバブル発生範囲
0.2MPa 以上 (静水圧) 吐出量毎分 8L 以上を推奨



「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」、
「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会 (FBIA) の
商標または登録商標です。ファインバブル技術は FBIA が普及を進
めている先端技術です。

